

85D07417 MG132SC 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG132SC

製品番号: 85D07417

ファンの直径: D128 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 440 [V]

極数: 2

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

| 中心周波数                     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 音響出力<br>Level re: 1 pW    | 66,3 | 68,7 | 71,3 | 72,3 | 68,8 | 65,3 | 57,4 | 76,0  | 77,3    |
| 音圧平均<br>at 1m. re: 20 UPa | 54,0 | 56,4 | 58,9 | 60,0 | 56,5 | 53,0 | 45,1 | 63,6  | 65,0    |

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY15844-13.10.2006