

87322507 MG132SB 50 Hz

Raport pomiaru głośności Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MG132SB	Nr katalogowy: 87322507	Średnica wentylatora: D128 [mm]
P2: 7.5 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 2
		Częstotliwość: 50 [Hz]


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	59,7	64,3	65,6	67,4	66,5	66,1	58,0	72,8	73,4
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	47,2	51,8	53,1	54,9	54,0	53,6	45,5	60,3	60,9

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR

Nr pliku: LY 02.10.2007