

85187522 MG132SB 50 Hz

| Informe medición sonora                             |                               |                         |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743 |                               |                         |                    |
| Tipo motor: MG132SB                                 | Código del producto: 85187522 | Diám ventil.: D128 [mm] |                    |
| P2: 7.5 [kW]                                        | U: 400 [V]                    | Polo: 2                 | Frecuenc.: 50 [Hz] |


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora<br>Nivel re: 1 pW        | 59,7 | 64,3 | 65,6 | 67,4 | 66,5 | 66,1 | 58,0 | 72,8  | 73,4    |
| Presión sonora media<br>a 1m. re: 20 UPa | 47,2 | 51,8 | 53,1 | 54,9 | 54,0 | 53,6 | 45,5 | 60,3  | 60,9    |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR      Archivo: LY      02.10.2007