

85906235 MG132SC 50赫兹

|                      |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 声音测量报告               |               |                 |
| 根据 DS/ISO-3743 测量声功率 |               |                 |
| 电机类型: MG132SC        | 产品号: 85906235 | 风扇直径: D128 [毫米] |
| P2: 5.5 [千瓦]         | 极: 2          |                 |

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 平均声压              |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

