

86747817 MGE132SC 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE132SC		产品号: 86747817	
P2: 5.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4	频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 750 (空闲) 转数/分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	39,6	47,1	51,0	51,5	49,4	43,9	46,8	55,9	56,9
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	27,3	34,8	38,7	39,2	37,1	31,6	34,5	43,6	44,6

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY05088-01.12.2004

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE132SC		产品号: 86747817	
P2: 5.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4	频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1125 (空闲) 转数/分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率	49,5	50,0	56,9	57,1	53,0	49,7	51,8	61,0	62,2
液位 re : 1 pW									
平均声压 在 1m 时. re: 20 UPa	37,2	37,7	44,6	44,8	40,7	37,4	39,5	48,7	49,8

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR

文件编号: LY05087-01.12.2004

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE132SC

产品号: 86747817

P2: 5.5 [千瓦]

U: 400 [V]

极: 4

频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1500 (空闲) 转数/分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率	56,4	56,5	61,8	63,6	62,0	62,0	59,0	68,9	69,4
液位 re : 1 pW									
平均声压 在 1m 时. re: 20 UPa	44,1	44,2	49,5	51,3	49,7	49,7	46,6	56,6	57,1

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR

文件编号: LY05086-01.12.2004

