

85901252 MGE160MB 50赫兹

声音测量报告

根据 DS/ISO-3743 测量声功率


电机类型: MGE160MB产品号: 85901252风扇直径: ?240 CCW [毫米]

P2: 11 [千瓦]极: 2

备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

| 倍频带等级 [db]        |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
|-------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| 中心频率              | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| 声功率               |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 平均声压              |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |



声音测量报告

根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型：MGE160MB

产品号：85901252

风扇直径：?240 CCW

[毫米]

P2: 11 [千瓦]

极：2

备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点：

倍频带等级 [db]

|                           |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
|---------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| 中心频率                      | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| 声功率                       |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW              |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 平均声压<br>在 1m 时。re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

100

80

60

40

20

0

声压等级 [dB]

32

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

频率[Hz]

dB(lin)

dB(A)

从格兰富CAPS打印出 [2024.19.002]

2/4

声音测量报告

根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE160MB产品号: 85901252风扇直径: ?240 CCW [毫米]

P2: 11 [千瓦]极: 2

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

|                           |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
|---------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| 中心频率                      | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| 声功率                       |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re: 1 pW               |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 平均声压<br>在 1m 时。re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

100

80

60

40

20

0

32631252505001,0002,0004,0008,000

频率[Hz]

dB(lin)

dB(A)

从格兰富CAPS打印出 [2024.19.002]

3/4

声音测量报告

根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型：MGE16OMB

产品号：85901252

风扇直径：?240 CCW

[毫米]

P2: 11 [千瓦]

极：2

备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点：

倍频带等级 [db]

|                           |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
|---------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| 中心频率                      | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| 声功率                       |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW              |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| 平均声压<br>在 1m 时。re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

100

80

60

40

20

0

声压等级 [dB]

32

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

频率[Hz]

dB(lin)

dB(A)

从格兰富CAPS打印出 [2024.19.002]

4/4