

86D08522 MG132MB 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MG132MB	产品号: 86D08522	风扇直径: D158 [毫米]
P2: 7.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	52,3	53,9	57,9	60,4	53,3	50,9	42,6	62,8	64,0
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	40,0	41,7	45,7	48,2	41,1	38,7	30,3	50,5	51,7

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY 18.03.2010