

87372531 MG132SB 50赫兹

|                      |               |                 |             |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 声音测量报告               |               |                 |             |
| 根据 DS/ISO-3743 测量声功率 |               |                 |             |
| 电机类型: MG132SB        | 产品号: 87372531 | 风扇直径: D128 [毫米] |             |
| P2: 7.5 [千瓦]         | U: 400 [V]    | 极: 2            | 频率: 50 [Hz] |


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re: 1 pW       | 59,7 | 64,3 | 65,6 | 67,4 | 66,5 | 66,1 | 58,0 | 72,8  | 73,4    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 uPa | 47,2 | 51,8 | 53,1 | 54,9 | 54,0 | 53,6 | 45,5 | 60,3  | 60,9    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR      文件编号: LY      02.10.2007