

85902075 MGE132SC 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE132SC	产品号: 85902075	风扇直径: D158 [毫米]
P2: 5.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1500 (空闲) 转数/分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re: 1 pW	57,6	57,9	61,7	64,7	62,5	58,7	52,2	68,6	69,2
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	45,3	45,6	49,4	52,4	50,2	46,4	39,9	56,3	56,9

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY05144-03.12.2004