

87324348 MG112MC 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG112MC	产品号: 87324348	风扇直径: D128 [毫米]	
P2: 4 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4	频率: 50 [Hz]


备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	45,6	48,4	58,1	55,4	51,6	47,3	38,3	59,7	61,2
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	33,3	36,1	45,9	43,1	39,4	35,0	26,0	47,4	48,9

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY19142-13.08.2007