



Индекс энергоэффективности насоса ALPHA2 L превосходит требования директивы EuP 2015.

ALPHA2 L ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАЛА ДОСТУПНОЙ


ALPHA2 L - это экономичный и в то же время высокоэффективный циркуляционный насос. Этот надежный насос соответствует строгим требованиям Директивы ЕС о проектировании энергопотребляющей продукции (EuP) и предназначен для установки в системах, в которых для выполнения основных функций по перекачиванию жидкости ранее использовался широко известный насос UPS.

Основные особенности ALPHA2 L:

- создан на основе насосов ALPHA2, эффективность которых подтверждена 3 миллионами проданных изделий
- обеспечивает снижение энергопотребления до 80% по сравнению с обычными насосами
- потребляет всего 81 кВт/ч в год (из расчета на стандартный дом площадью 150 м² при отопительном сезоне 6840 часов в год)
- подходит для одно- и двухтрубных радиаторных систем отопления и систем «теплый пол».

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ALPHA2 L XX-40




1. Кривая постоянной частоты вращения 1 2. Кривая постоянной частоты вращения 2 3. Кривая постоянной частоты вращения 3 4. Кривая пропорционального давления с низким значением 5. Кривая пропорционального давления с высоким значением 6. Кривая постоянного дифференциального давления с низким значением 7. Кривая постоянного дифференциального давления с высоким значением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания:	1 x 230 В – 50 Гц
Расход, Q_{макс.}:	3,1 м ³ /ч
Температура перекачиваемой жидкости:	от +2° С до +110° С (тем. класс TF 110)
Давление в системе, P_{макс.}:	1,0 МПа/10 бар
Диапазон мощности:	5-45 Вт
Температура окружающей среды:	от 0° С до +40° С
Индекс энергоэффективности:	≤ 0,23
Класс защиты корпуса:	IP 42
Класс изоляции:	F

ALPHA2 L XX-60



НАСОС ALPHA2 L ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Все под контролем

- Дисплей, состоящий из 7 сегментов, позволяет легко контролировать работу насоса

Режим пропорционального давления

- В режиме пропорционального регулирования напор насоса уменьшается при снижении расхода, что значительно снижает гидравлический шум в трубопроводах
- Рекомендуется использовать режим пропорционального давления в однотрубных системах с частым изменением расхода
- Кривая пропорционального давления (высокое и низкое значения)

Режим с постоянной частотой вращения

- Режим эксплуатации с постоянной частотой вращения для использования в условиях постоянного расхода



Режим постоянного давления

- Насос обеспечивает постоянное давление независимо от расхода теплоносителя
- Рекомендуется использовать этот режим в системах «теплый пол» и двухтрубных системах с нечастыми изменениями расхода
- Кривые постоянного давления (высокое и низкое значения)

Простая эксплуатация


- Переключение режимов осуществляется нажатием одной кнопки

Простота подключения


- Благодаря усовершенствованному ALPHA-штекеру подключение к электросети происходит одним нажатием и без использования инструментов

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

Тип насоса	≤EEI	Габаритные размеры (мм)								Изоляционный кожух (станд.)	Номер продукта	
		L1	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3			G
ALPHA2 L 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	0.23	180	78	78	46	48	26	127	81	1½	505821	98257789
ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	0.23	180	78	77	47	48	26	127	81	1½	505821	98286490
ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H	0.23	180	78	78	47	48	26	127	81	2	505821	98286501
ALPHA2 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H	0.23	180	78	77	47	48	26	127	81	2	505821	98286503
ALPHA2 L 25-40 130 1x230V 50 Hz 6H	0.23	130	78	78	46	49	27	129	79	1½	505821	95047561
ALPHA2 L 25-60 130 1x230V 50Hz 6H	0.23	130	77	78	46	49	27	129	79	1½	505821	95047563



Насосы ALPHA2 L также доступны в исполнении из нержавеющей стали и с клапаном для отвода воздуха.



GRUNDFOS РОССИЯ

Россия, 109544,
Москва, Школьная, 39
Телефон: (495) 737 30 00
www.grundfos.ru

GRUNDFOS