




แรงดันน้ำสม่ำเสมอทั่วทั้งบ้าน

คู่มือเลือกปั๊มน้ำอย่างรวดเร็ว


การเลือกปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ

ใช้ตารางด้านล่างเลือกปั๊มGrundfosที่ดีที่สุดสำหรับงานสูบน้ำจ่ายน้ำทุกประเภท
เมื่อคุณได้รู้ขนาดของปั๊มแล้ว ให้ใช้คู่มือการเลือกขนาดปั๊มเป็นลำดับถัดไปเพื่อให้ได้ปั๊มที่เหมาะสมที่สุด

	ดี	ดีกว่า	ดีที่สุด
 เพิ่มแรงดันน้ำจากถังเก็บน้ำบนหลังคา		 SCALA1	 SCALA2
 เพิ่มแรงดันจากถังเก็บน้ำบนดิน		 SCALA1	 SCALA2
 เพิ่มแรงดันจากท่อประปาหลัก* *โปรดดูข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศ	 SCALA1	 SCALA2	 CME BOOSTER


การเลือกปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ

ใช้ตารางด้านล่างเลือกปั๊มGrundfosที่ดีที่สุดสำหรับงานสูบน้ำจ่ายน้ำทุกประเภท
เมื่อคุณได้รุ่นของปั๊มแล้ว ให้ใช้คู่มือการเลือกขนาดปั๊มเป็นลำดับถัดไปเพื่อให้ได้ปั๊มที่เหมาะสมที่สุด

		ดี	ดีกว่า	ดีที่สุด
แรงดันน้ำทางเข้าเป็นลบ	 เพิ่มแรงดันจากบ่อน้ำ หรือถังเก็บน้ำที่ลึก ไม่เกิน 8 เมตร		 SCALA1	 SCALA2
	 เพิ่มแรงดันจากบ่อน้ำ หรือถังเก็บน้ำที่ลึก ไม่เกิน 8 เมตร	จุ่มหรือแช่น้ำ  SB ที่มีชุดควบคุม PM1 หรือ PM2	 SBA	
			 SQ	 แฟกเกจปั๊มแรงดันคงที่ รุ่น SQE

การเลือกขนาดปั๊มเพิ่มแรงดันอย่างรวดเร็ว

จุดติดตั้งก๊อกน้ำ



ตัวอย่าง การเลือกรุ่นและขนาด

- ระดับความสะอาดความสูงที่ต้องการ:
- ปรับแรงดันคงที่ได้
- หาปั๊มเพิ่มแรงดันที่เหมาะสมกับงาน:
- จำนวนก๊อก 12 ก๊อก
- จำนวนชั้น: 3 ชั้น
- ผลลัพธ์: **CMBE 3-62**

ก๊อก	1-10	11-20
ชั้น		
4	CMBE 3-62	CMBE 5-62
3	CMBE 3-62	CMBE 5-62
2	CMBE 3-62	CMBE 5-62
1	CMBE 3-62	CMBE 3-62

แรงดันคงที่และสามารถปรับได้ (จำนวนก๊อกอาจแปรผันไปตามยี่ห้อและขนาดของอุปกรณ์)

 CMBE	ชั้น\ก๊อก	1-10	11-20	21-50
	4	CMBE 3-62	CMBE 5-62	—
	3	CMBE 3-62	CMBE 5-62	—
	2	CMBE 3-62	CMBE 5-62	—
	1	CMBE 3-62	CMBE 3-62	—

 CMBE TWIN (เสริม/สลับการทำงานอัตโนมัติ)	ชั้น\ก๊อก	1-5	6-10	11-20	21-40
	4	—	—	—	CMBE TWIN 5-62
	3	—	—	—	CMBE TWIN 5-62
	2	—	—	—	CMBE TWIN 5-62
	1	—	—	—	CMBE TWIN 5-62

 SCALA2 • สมบูรณ์แบบในเครื่องเดียว • ระบบป้องกันน้ำเสียหายกรณีน้ำแข็งขนาด	ชั้น\ก๊อก	1-5	6-10	11-20
	4	SCALA2 3-45*	—	—
	3	SCALA2 3-45	SCALA2 3-45	—
	2	SCALA2 3-45	SCALA2 3-45	—
	1	SCALA2 3-45	SCALA2 3-45	SCALA2 3-45

การเลือกขนาดปั๊มเพิ่มแรงดันอย่างรวดเร็ว

ระบบควบคุมปั๊มน้ำแบบธรรมดา

 SCALA1 • ปั๊มเพิ่มแรงดันแบบ All-in-One • ให้น้ำตามที่ต้องการ • ระบบลื่อน้ำในตัว	ชั้น\ก๊อก	 1-5	 6-10	 11-20	 21-50
	 4	SCALA1 3-45*	SCALA1 5-55	—	—
	 3	SCALA1 3-45	SCALA1 3-45	SCALA1 5-55	—
	 2	SCALA1 3-35	SCALA1 3-45	SCALA1 5-55	—
	 1	SCALA1 3-25	SCALA1 3-35	SCALA1 3-45	—

 SCALA1 TWIN (โหมดการทำงาน/ ช่วยเหลือ) • โซลูชันง่าย ๆ สำหรับเพิ่มแรงดัน แบบคู่ • ติดตั้งได้ง่ายดาย • ใช้ได้กับแอป Grundfos GO Remote	ชั้น\ก๊อก	 1-5	 6-10	 11-20	 21-40
	 4	—	—	SCALA1 TWIN 5-55	SCALA1 TWIN 5-55
	 3	—	—	—	SCALA1 TWIN 5-55
	 2	—	—	—	SCALA1 TWIN 5-55
	 1	—	—	—	SCALA1 TWIN 5-55

เงื่อนไขเบื้องต้น

• หัวจ่ายแรงดัน 3 บาร์ ทำหน้าที่เป็นแรงดัน 4 บาร์ • เสริมเป็นอัตราการไหล 2 ลิตร • เป็นจุดควบคุม (Flooded Suction) • 0.5 ลิตร/วินาที (Flooded Suction)

การเลือกขนาดปั๊มเพิ่มแรงดันอย่างรวดเร็ว

ระบบควบคุมปั๊มน้ำแบบธรรมดา

 SBA	การใช้งาน	ปั๊มที่แนะนำ
	บ้านหนึ่งชั้น สำหรับโถสุขภัณฑ์ เครื่องซักผ้า, ล้างรถ และรดน้ำต้นไม้ในสวน	SBA 3-35
	บ้านสองชั้น สำหรับโถสุขภัณฑ์ เครื่องซักผ้า, ล้างรถ และรดน้ำต้นไม้ในสวน	SBA 3-45

 SB	คำแนะนำทั่วไป	การใช้งาน	ปั๊มที่แนะนำ
	หากระยะห่างระหว่างตัวปั๊มและกันตึงเกินน้ำห่างกันเกิน 1.5 เมตร ควรเลือกรุ่นที่มีท่อทางดูดจากด้านข้าง หากระยะห่างระหว่างตัวปั๊มและกันตึงเกินน้ำห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร ควรเลือกรุ่นที่มีตะแกรงกรองที่ทางดูด (suction trainer)	บ้านหนึ่งชั้น สำหรับโถสุขภัณฑ์ เครื่องซักผ้า, ล้างรถ และรดน้ำต้นไม้ในสวน	SB 3-35
		บ้านสองชั้น สำหรับโถสุขภัณฑ์ เครื่องซักผ้า, ล้างรถ และรดน้ำต้นไม้ในสวน	SB 3-45

เงื่อนไขเบื้องต้น

• หัวจ่ายแรงดัน 3 บาร์ ทำได้กับปั๊มแรงดัน 4 บาร์ • หัวจ่ายแรงดัน 0.5 บาร์/วินาที (Flooded Suction) • เป็นจุดนำทางไปยังข้อมูลการใช้งาน

น้ำบาดาล - การเลือกขนาดปั๊มอย่างรวดเร็ว


การเลือกอัตราการไหล (FLOW)

	ซิงค์ล้างจาน	เครื่องล้างจาน, เครื่องซักผ้า	ห้องสุขาพร้อมอ่างล้างมือและโถสุขภัณฑ์	ห้องอาบน้ำพร้อมอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์และฝักบัว	ห้องอาบน้ำพร้อมอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำฝักบัว	ระบบจ่ายน้ำเข้าสวนหรือสนามหญ้า	อัตราการไหล [m³/h]	แนะนำรุ่นปั๊ม
บ้านขนาดเล็ก	1		1				1	SQ1
บ้านขนาดกลาง	1	2	1	1			2	SQ2
บ้านขนาดใหญ่	2	2		1	1	2	3	SQ3
	จุดใช้น้ำ x2 สำหรับบ้านขนาดใหญ่มาก						5	SQ5
	จุดใช้น้ำ x2 สำหรับบ้านขนาดใหญ่มาก						7	SQ7


SQ

ขนาดกระทัดรัด มีชุดควบคุม มีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายในตัว

การเลือกแรงดันที่เหมาะสม (HEAD)



การเลือกปั๊ม




สายไฟ

ความยาวสายไฟสูงสุด

 SQ CABLE แรงดันไฟฟ้า 240 V แรงดันไฟฟ้าตก 5%	P2 [kW]	I _{MAX} [A]	ขนาดหน้าตัดของสายไฟ [มม. ²]			
			1.5	2.5	4.0	6.0
	ความยาวสายไฟสูงสุด [ม.]					
	0.70	5.2	86	144	230	346
	1.15	8.4	53	89	142	214
	1.68	11.2	40	66	107	160
1.85	12.0	37	62	100	150	

วิธีเลือกพื้นที่หน้าตัด



! จ่ายแรงดันไฟฟ้า 240 V แรงดันไฟฟ้าตก 5% และจัดหาสายไฟโดยกรุนด์ฟอส

วิธีเลือกสายไฟให้เหมาะสมกับจุดติดตั้ง

- เลือกปั๊ม SQ พร้อมทั้งขนาดมอเตอร์
- ความยาวรวมของสายไฟที่ต้องการทั้งหมด (D + E + F)
- ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่หน้าตัดของสายไฟแต่ละเส้นที่ลงบ่อ



ตัวอย่าง:

- เป็น SQ พร้อมทั้งขนาดมอเตอร์
SQ 2-70, ขนาดมอเตอร์ 1.15 kW
- ระยะทางจากบ่อน้ำไปยังแหล่งพลังงาน
(คำนวณ 44 ม. (D + F) + ด้านใน 6 ม. (E))
50 ม.
- พื้นที่หน้าตัดที่เลือก
1.5 มม.²

การเลือกปั๊มน้ำระบายน้ำอย่างรวดเร็ว


ใช้ตารางด้านล่างเลือกปั๊มGrundfosที่ดีที่สุดสำหรับงานระบายน้ำเสียทุกประเภท เมื่อคุณได้รู้ขนาดของปั๊มแล้ว ให้ใช้คู่มือการเลือกขนาดปั๊มเป็นลำดับถัดไปเพื่อให้ได้ปั๊มที่เหมาะสมที่สุด

การสูบน้ำ

		ขนาดตะกอนสูงสุด (มม.) [mm]	
 ใช้ระบายน้ำ ทั้งแบบเคลื่อนย้าย หรือติดตั้งถาวร ใช้ได้กับน้ำสะอาด น้ำเสียที่มีตะกอนขนาดเล็ก รวมถึงน้ำเค็ม	งานทั่วไป	10 มม.	UNILIFT CC
		10 มม.	UNILIFT KP
	งานหนัก	12 มม.	UNILIFT AP12
 ใช้กับน้ำทิ้ง น้ำท่วมขัง เหมาะกับน้ำฝน น้ำดิบ และน้ำเสีย ทั่วไปจากครัวเรือน		35 มม.	UNILIFT AP35
		35 มม.	UNILIFT AP35B
		50 มม.	UNILIFT AP50
 ใช้ระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน เหมาะกับน้ำเสียที่มีตะกอนมาก เช่น ห้องสุขา		50 มม.	UNILIFT AP50B

* UNILIFT CC 7 & CC9 เป็นรุ่นสัฟไฟค์เท่านั้น

การเลือกขนาดปั๊มระบายน้ำอย่างรวดเร็ว



ตัวอย่างการคำนวณ

1. เลือกปั๊ม Grundfos จากประเภทของน้ำเสีย โดยดูจากตารางก่อนหน้า
2. เลือกรุ่นที่เหมาะสมกับงาน:
 - แรงดัน (ความสูง): 9 ม.
 - ระยะส่งแนวราบ: 400 ม.
3. พลัสส์ : รุ่น **AP12.50.11**

	AP12.40.08	AP12.50.11
แรงดัน (ความสูง) / ระยะส่งแนวราบ		
14 ม.		สูงสุด 95 ม.
12 ม.	สูงสุด 1 ม.	สูงสุด 200 ม.
10 ม.	สูงสุด 150 ม.	สูงสุด 410 ม.
8 ม.	สูงสุด 310 ม.	สูงสุด 620 ม.



UNILIFT CC

ตัวอย่างการเลือกรุ่นและขนาดของปั๊มยึดตามท่อทางจ่ายขนาด DN32 เพื่อรักษาความเร็วของน้ำให้ขจัดสิ่งภายในท่อ

	CC 5	CC 7	CC 9
แรงดัน (ความสูง) / ระยะส่งแนวราบ			
7 ม.			สูงสุด 45 ม.
6 ม.			สูงสุด 80 ม.
5 ม.		สูงสุด 15 ม.	สูงสุด 115 ม.
4.5 ม.		สูงสุด 35 ม.	สูงสุด 130 ม.
4 ม.		สูงสุด 50 ม.	สูงสุด 150 ม.
3 ม.		สูงสุด 80 ม.	สูงสุด 180 ม.
2.5 ม.	สูงสุด 10 ม.	สูงสุด 100 ม.	สูงสุด 200 ม.
2 ม.	สูงสุด 25 ม.	สูงสุด 110 ม.	สูงสุด 215 ม.

การเลือกขนาดปั๊มระบายน้ำอย่างรวดเร็ว

UNILIFT KP

ตัวอย่างการเลือกรุ่นและขนาดของปั๊มยึดตามท่อทางจ่ายขนาด DN32 เพื่อรักษาความเร็วของน้ำให้ขจัดสิ่งภายในท่อ

	KP 150	KP 250	KP 350
แรงดัน (ความสูง) / ระยะส่งแนวราบ			
7 ม.			สูงสุด 25 ม.
6 ม.		สูงสุด 20 ม.	สูงสุด 60 ม.
5 ม.		สูงสุด 50 ม.	สูงสุด 95 ม.
4 ม.		สูงสุด 85 ม.	สูงสุด 130 ม.
3,5 ม.	สูงสุด 15 ม.	สูงสุด 105 ม.	สูงสุด 145 ม.
3 ม.	สูงสุด 30 ม.	สูงสุด 120 ม.	สูงสุด 160 ม.
2 ม.	สูงสุด 65 ม.	สูงสุด 160 ม.	สูงสุด 195 ม.



UNILIFT AP12

ตัวอย่างการเลือกรุ่นและขนาดของปั๊มยึดตามท่อทางจ่ายขนาด 1 1/2” สำหรับรุ่น Unilift AP12.40 และท่อทางจ่ายขนาด 2” สำหรับรุ่น AP12.50 เพื่อรักษาความเร็วของน้ำให้ขจัดสิ่งภายในท่อ

	AP12.40.04	AP12.40.06	AP12.40.08	AP12.50.11
แรงดัน (ความสูง)/ระยะส่ง เมตร				
14 ม.				สูงสุด 8 ม.
12 ม.			สูงสุด 40 ม.	สูงสุด 115 ม.
10 ม.		สูงสุด 60 ม.	สูงสุด 130 ม.	สูงสุด 250 ม.
8 ม.	สูงสุด 45 ม.	สูงสุด 150 ม.	สูงสุด 220 ม.	สูงสุด 370 ม.
6 ม.	สูงสุด 135 ม.	สูงสุด 240 ม.	สูงสุด 310 ม.	สูงสุด 490 ม.
4 ม.	สูงสุด 225 ม.	สูงสุด 330 ม.	สูงสุด 400 ม.	สูงสุด 610 ม.
2 ม.	สูงสุด 320 ม.	สูงสุด 420 ม.	สูงสุด 495 ม.	สูงสุด 735 ม.

การเลือกขนาดปั๊มระบายน้ำอย่างรวดเร็ว

UNILIFT AP35

ตัวอย่างการเลือกรุ่นและขนาดของปั๊มน้ำยึดตามท่อทางจ่ายขนาด 2" เพื่อรักษาความเร็วของน้ำให้ขจัดสิ่งสกปรกในท่อ		
	AP35.40.06	AP35.40.08
แรงดัน (ความสูง) / ระยะส่งแนวราบ		
9 ม.		สูงสุด 30 ม.
8 ม.		สูงสุด 75 ม.
7 ม.	สูงสุด 35 ม.	สูงสุด 120 ม.
6 ม.	สูงสุด 80 ม.	สูงสุด 165 ม.
5 ม.	สูงสุด 130 ม.	สูงสุด 215 ม.
4 ม.	สูงสุด 170 ม.	สูงสุด 255 ม.
3 ม.	สูงสุด 220 ม.	สูงสุด 305 ม.
2 ม.	สูงสุด 265 ม.	สูงสุด 350 ม.

UNILIFT AP35B

ตัวอย่างการเลือกรุ่นและขนาดของปั๊มน้ำยึดตามท่อทางจ่ายขนาด 2” เพื่อรักษาความเร็วของน้ำให้ขจัดสิ่งสกปรกในท่อ

	AP35B.50.06	AP35B.50.08
แรงดัน (ความสูง) / ระยะส่งแนวราบ		
9 ม.		สูงสุด 15 ม.
8 ม.		สูงสุด 75 ม.
7 ม.	สูงสุด 20 ม.	สูงสุด 135 ม.
6 ม.	สูงสุด 80 ม.	สูงสุด 195 ม.
5 ม.	สูงสุด 140 ม.	สูงสุด 260 ม.
4 ม.	สูงสุด 200 ม.	สูงสุด 320 ม.
3 ม.	สูงสุด 260 ม.	สูงสุด 385 ม.
2 ม.	สูงสุด 325 ม.	สูงสุด 440 ม.

การเลือกขนาดปั๊มน้ำระบายน้ำอย่างรวดเร็ว

 UNILIFT AP50	ตัวอย่างการเลือกรุ่นและขนาดของปั๊มน้ำยึดตามท่อทางจ่ายขนาด 1 1/2" เพื่อรักษาความเร็วของน้ำให้ขจัดสิ่งภายในท่อ		
	AP50.50.08		AP50.50.11
	แรงดัน (ความสูง)/ ระยะส่งแนวราบ		
	9 ม.		สูงสุด 55 ม.
	8 ม.		สูงสุด 115 ม.
	7 ม.	สูงสุด 45 ม.	สูงสุด 175 ม.
	6 ม.	สูงสุด 105 ม.	สูงสุด 235 ม.
	5 ม.	สูงสุด 165 ม.	สูงสุด 295 ม.
	4 ม.	สูงสุด 225 ม.	สูงสุด 360 ม.
	3 ม.	สูงสุด 285 ม.	สูงสุด 405 ม.
	2 ม.	สูงสุด 350 ม.	สูงสุด 480 ม.

 UNILIFT AP50B	ตัวอย่างการเลือกรุ่นและขนาดของปั๊มน้ำยึดตามท่อทางจ่ายขนาด 2" เพื่อรักษาความเร็วของน้ำให้ขจัดสิ่งภายในท่อ		
	AP50B.50.08	AP50B.50.11	AP50B.50.15
	แรงดัน (ความสูง)/ ระยะส่งแนวราบ		
	14 ม.		สูงสุด 65 ม.
	12 ม.		สูงสุด 190 ม.
	11 ม.	สูงสุด 25 ม.	สูงสุด 250 ม.
	10 ม.	สูงสุด 85 ม.	สูงสุด 310 ม.
	9 ม.	สูงสุด 145 ม.	สูงสุด 370 ม.
	8 ม.	สูงสุด 45 ม.	สูงสุด 205 ม.
	6 ม.	สูงสุด 165 ม.	สูงสุด 330 ม.
	5 ม.	สูงสุด 225 ม.	สูงสุด 390 ม.
	4 ม.	สูงสุด 285 ม.	สูงสุด 450 ม.
	3 ม.	สูงสุด 345 ม.	สูงสุด 480 ม.
	2 ม.	สูงสุด 490 ม.*	สูงสุด 740 ม.*

*ปั๊มน้ำไม่สามารถทำงานต่อเนื่องได้นานที่แรงดันสูงระดับนี้


ชุดสูบน้ำเสียบขนาดเล็ก ● ท่อทางดูดแบบตายตัว ○ ท่อทางดูดแบบติดตั้งเพิ่มเติม

	 SOLOLIFT2 WC-1	 SOLOLIFT2 WC-3	 SOLOLIFT2 D-2	 SOLOLIFT2 C-3	 SOLOLIFT2 CWC-3
 โทสุขภัณฑ์	●	●			
 สุขภัณฑ์แบบติดตั้งผนัง					●
 โทบัสสาวะ	○	○			○
 อ่างล้างมือ	○	○	○	○	○
 อ่างชำระ		○	○	○	○
 ฟักบัว		○	○	○	○
 อ่างอาบน้ำ				○	
 เครื่องซักผ้า				○	
 ซิงค์ล้างจาน				○	
 เครื่องล้างจาน				○	
 จุดรับน้ำ				○	


ชุดสูบน้ำเสียขนาดเล็ก - เลือกรุ่น



SOLOLIFT2 WC-1



Ø = 20 มม.



โถสุขภัณฑ์ที่มีอัตราการสิ้นเปลือง 4-9 ลิตร






อ่างชักล้าง

ชุดสูบน้ำเสียขนาดเล็ก - เลือกรุ่น



SOLOLIFT2 WC-3




อ่างล้างหน้า

ฝักบัว

ชุดสูบน้ำเสียขนาดเล็ก - เลือกรุ่น




SOLOLIFT2 CWC-3



โถสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งที่มียอดเรา
สี่เหลี่ยม
4-9 ลิตร



Ø = 20 มม.



โถสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งที่มียอดเรา
สี่เหลี่ยม
4-9 ลิตร



อ่างชักล้าง



ฝักบัว

ชุดสูบน้ำเสียขนาดเล็ก - เลือกรุ่น



SOLOLIFT2 C-3

		x											
6 u.			9	13								Ø36.2 u.u.	
	30	30										Ø28.4 u.u.	
	14	14										Ø26 u.u.	
	4											Ø23 u.u.	
												Ø20 u.u.	
5 u.			31	35		3						Ø36.2 u.u.	
	54	54	2.5	4								Ø28.4 u.u.	
	30	30										Ø26 u.u.	
	13											Ø23 u.u.	
	2	2.5										Ø20 u.u.	
4 u.			53	58	8	14		0.5				Ø36.2 u.u.	
	78	78	9	11								Ø28.4 u.u.	
	45	45	2.5	4.5								Ø26 u.u.	
	21	21										Ø23 u.u.	
	6.5	7										Ø20 u.u.	
3 u.			76	80	19	24		7				Ø36.2 u.u.	
	102	102	16	18	1.5	3						Ø28.4 u.u.	
	61	61	7	9.5								Ø26 u.u.	
	30	30	2	2.5								Ø23 u.u.	
	12	12										Ø20 u.u.	
2 u.			98	102	29	35		13		3		Ø36.2 u.u.	
	126	128	23	25	5	6.5		1				Ø28.4 u.u.	
	77	76	12	14	1	2.5						Ø26 u.u.	
	39	39	5	5.5								Ø23 u.u.	
	16	16	0.5	0.5								Ø20 u.u.	
1 u.			120	124	38	46		20		7		1	Ø36.2 u.u.
	150	150	30	32	9	10		3.5		0.5			Ø28.4 u.u.
	92	92	17	19	3.5	5		1.5					Ø26 u.u.
	47	47	8	8.5	1	1.5							Ø23 u.u.
	20	21	2.5	2.5									Ø20 u.u.
0 u.	0.5 ลิตร/วินาที		1 ลิตร/วินาที		1.5 ลิตร/วินาที		2 ลิตร/วินาที		2.5 ลิตร/วินาที		3 ลิตร/วินาที		
√						(√)							

ชุดสูบน้ำเสียขนาดเล็ก - เลือกขนาด



SOLOLIFT2 D-2

	x			
4 ม.				Ø28.4 มม.
	6			Ø20 มม.
3 ม.		24		Ø28.4 มม.
	22	0,1		Ø20 มม.
2 ม.		47	3	Ø28.4 มม.
	37	4.5		Ø20 มม.
1 ม.		71	10	Ø28.4 มม.
	52	9,5		Ø20 มม.
0 ม.	0.25 ลิตร/วินาที	0.5 ลิตร/วินาที	1 ลิตร/วินาที	1.5 ลิตร/วินาที